

# Hebeanlage Typ ABS Sanimat 4002

# SULZER




Überflutungssichere Fäkalienhebeanlage zur automatischen Abwasserförderung nach DIN EN 12050-1 aus Räumen unterhalb der Rückstauenebene. Ideal für die fachgerechte Abwasserentsorgung aus Mehrfamilienhäusern und großen Gebäudekomplexen z.B. Hotels, Krankenhäusern, Flughäfen, etc., bei der Neubauinstallation oder Altbauanierung.

## Ausführung

- Einfacher Transport. Kompakte Bauweise erlaubt die Einbringung durch Normtüröffnungen (ab 80 cm LW)
- Vier Anschlussstutzen (DN 100) für ausgewählte Pumpen der XFP Baureihe
- Anschlussmöglichkeiten für horizontalen Zulauf (1 x DN 100, 2 x DN 150, 1 x DN 200) und vertikal (1 x DN 100, 1 x DN 150), Lüftungsleitung (DN 70) sowie zwei Anschlussmöglichkeiten (Ø 50 mm) für Handmembranpumpe
- Komplett ausgestattet mit elektropneumatischer Niveausteuerng mittels Staurohr mit Lufteinperlung und Doppelsteuerleitung zur automatischen Niveausteuerng
- XFP Pumpen sind für Dauerbetrieb (S1) konzipiert ohne zusätzliche Kühlung. Sie sind ausgestattet mit Premium-Effizienz Motoren (IE3), DI Dichtigkeitsüberwachung, TCS Thermo-Control-System. Das Contrablock Plus System verhindert ein Blockieren des Laufrades
- Druckstutzen DN 80 oder DN 100 mit Flanschanschluss
- Mediumtemperatur: 40 °C; Kurzzeitbetrieb: 60 °C (max. 5 min)

## Installation

Die Beachtung der Rückstauenebene ist für die gesamte Entwässerung von entscheidender Bedeutung. Unter der Rückstauenebene liegende Abläufe müssen daher gegen Rückstau gesichert werden. Die DIN EN 12056-4 muß eingehalten werden.



1. Rückstauenebene
2. Rückstauschleife mit der Sohle über Rückstauenebene führen
3. Lüftungsleitung über Dach

Räume für Abwasserhebeanlagen müssen so groß sein, dass neben und über allen zu bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mind. 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung steht. Für die Raumentwässerung ist ein Pumpensumpf anzuordnen.



## Behälter

Korrosionsbeständiger Synthetikbehälter, nach DIN EN 12050-1. inkl. Verschlussdeckel, Dichtungen und Anschluss für Handmembranpumpe (Pumpen separat verpackt).

**Behältervolumen:** 348 l

**Gewicht (nur Behälter):** 32 kg

**Schalhöhe:** 182 mm

## Motor

Premium-Effizienz Motor (IE3), doppelte Gleitringdichtung, Ölkammer, Dichtungsüberwachung, elektronische Überwachung von Wicklungstemperatur und Überstrom. Druckwasserdicht gekapselter, voll überflutbarer, 4- oder 6-poliger Drei-Phasen-Käfigläufermotor.

**Isolationsklasse:** H (180 °C).

**Schutzart:** IP68.

(Siehe XFP Datenblatt für nähere Informationen).

## Material

Beschreibung	Material
Behälter	PE
Motorgehäuse	Grauguss EN-GJL-250
Motorwelle	Edelstahl 1.4021
Kreiselkammer	Grauguss EN-GJL-250
Laufrad	Grauguss EN-GJL-250
Bodenplatte	Grauguss EN-GJL-250

## Technische Daten



Pumpen	Motor	Druckstutzen DN	Korngröße [mm]	Betriebsspannung [V]	Motorleistung * [kW]		Nennstrom [A]	Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Kabeltyp ** / Einschaltart	Gewicht *** [kg]
					P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>				
XFP 80C-CB1.1	PE13/6	80	75	400 3~	1,6	1,3	3,6	980	(a) / DOL	231
XFP 80C-CB1.3	PE22/4	80	75	400 3~	2,5	2,2	4,6	1450	(a) / DOL	231
XFP 100C-CB1.3	PE22/4	100	75	400 3~	2,5	2,2	4,6	1450	(a) / DOL	245
XFP 100C-CB1.2	PE29/4	100	75	400 3~	3,4	3,0	6,4	1450	(a) / DOL	249
XFP 100E-CB1.3	PE60/4	100	75	400 3~	6,7	6,0	13,6	1450	(b) / YΔ	387
XFP 100E-CB1.4	PE60/4	100	75	400 3~	6,7	6,0	13,6	1450	(b) / YΔ	387

\* P<sub>1</sub> = Die vom Netz entnommene Wirkleistung  
P<sub>2</sub> = Die vom Motor abgegebene Wellenleistung

\*\* Neopren S1BN8-F: (a) 7G1.5, (b) 10G1.5.  
Kabellänge = 10 m.

\*\*\* Inklusive Behälter, Pumpen, Verbindungssets.  
Zusätzliches Gewicht der Handmembranpumpe 13 kg.

## Kennlinien



\* Einsatzgrenze Q<sub>min</sub> H = Gesamtförderhöhe. Q = Förderstrom. Kennlinien nach ISO 9906.



## Zubehör

	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.
Druckseite	1) <b>Kugelrückschlagventil</b> (EN-GJL-250) mit Reinigungsöffnung und Anlüftvorrichtung, inkl. ein Satz Schrauben und Flachdichtung, Flansche PN 10.	DN 80 DN 100	61400534 61400535
	2) <b>Keilflachschieber</b> (EN-GJL-250) inkl. ein Satz Schrauben und eine Flachdichtung PN 10.	DN 80 DN 100	61420500 61420501
	3) <b>Vereinigungsstück</b> (Stahlverzinkt) zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen. Flansche PN16, inkl. 3 Satz Schrauben und Flachdichtungen.	DN 80 / 80 / 80 DN 100 / 100 / 100	62610025 62610026
	4) <b>Spezial-Befestigungsstück</b> (EN-GJL-250) zum elastischen Anschluss an die Druckleitung.	DN 80 / 80 DN 80 / 100 DN 100 / 100	62550008 62550009 62550007
	5) <b>Handmembranpumpe</b> (EN-GJL-250) mit integriertem Rückschlagventil.	G 1½"	14990028
Zulaufseite	6) <b>Flanschmuffen-Stück</b> (EN-GJL-250) Übergangsstück DIN-Flansch/Steckmuffe, inkl. Satz Schrauben und eine Flachdichtung. Je Armatur zwei Muffen notwendig.	DN 100 DN 150	62540025 62540026
	7) <b>Keilflachschieber</b> (EN-GJL-250) mit Handrad, ein Satz Schrauben und eine Flachdichtung. Flansche PN 10.	DN 100 DN 150	61420501 61420503

Zubehör 1-4, 6 & 7 werden für den Behälter benötigt. Handmembranpumpe ist optional aber empfohlen.

